



KE WEI 商品型錄

用專業、竭誠用心提供您最無微不至的服務



K. W. Dental Supply

科 園 牙 材 行

K.W Dental Supply Company

台中市北屯區軍功路一段350之5號

電話:04-24350996

傳真：04-24350991

統一編號：18373157

e-mail:service@kewei.tw

<http://www.kewei.tw>

關於科圍



科圍牙材行，成立於民國89年，位於台中，本公司主要經營牙科技工材料,如牙體技術所專用機器設備、瓷粉、高級精密蠟、精密附件材料、研磨器材、牙技相關牙材產品等。我們從來沒有停止探索和開發新產品，以滿足我們參與市場不斷增長的需求。

堅持品質 · 顧客滿意 · 專業踏實 · 誠信經營是科圍成立以來所堅持的理念。

我們將客戶視為永久的合作夥伴，科圍一直致力提供最先進的產品與最完善的服務給我們的業務合作夥伴，這是我們的信念，共創雙贏的境界。

感恩在這個行業裡曾協助過我們的貴人，更感謝有您的支持及愛護，讓我們能夠成長茁壯！.

主要產品項目

| | | | |
|-----|-----------|------|-----------|
| 機器 | P2 ~ P29 | 精密附件 | P30 ~ P32 |
| 瓷粉 | P33 ~ P36 | 蠟 | P37 ~ P41 |
| 研磨材 | P41 ~ P51 | 金屬 | P51 ~ P54 |
| 磁鐵 | P55 | 耗材 | P56 ~ P62 |

KW 吸塵器



特色：

- 模組化之調速 IC 板,更換快速、便利
- 大耐流、耐壓 TRIAC 設計,大幅延長使用壽命
- 正確的負壓、氣流循環提升散熱 交換


規格：長 35cm、寬 21cm、高 39cm
電壓 110V 50Hz 電流 7A(附過載保護裝置)



· 消音式軟管



· 吸塵馬達濾心



· 集塵袋固定環



· 雙層集塵袋



· 吸塵膠頭

· 轉接軟管

* 三道集塵過濾系統,能夠增加粉塵收集量、保護馬達,並大幅增加馬達使用壽命。

KW 技工桌



特色：

- 整體皆為烤漆鋼板骨架結構 (圓弧檯面,符合人體工學)
- 多種配備可供選擇搭配,多樣化的彩虹色調為牙技所注入新的生命力
- 唯一台灣本土研發製造技工桌
- 配備 K.W 強力吸塵器,堅固耐用
- 集風口之設計,符合流體力學原理,可達到最大吸塵效果。



規格：長 118cm、寬 65cm、高 82cm

* 本商品圖中之指示盒、酒精燈組以及手機組等皆為選購配備

KW 氣動式 FLASK 機



特色：

- 台灣製造氣壓缸氣壓輸出穩定不失壓,增加填壓樹脂之密合度
- 可因應各種精密 CASE 所需之壓力,調整適當的氣壓
- 操作簡單快速,降低工時

規格：長 30cm、寬 20cm、高 69cm

大工作壓力：8kg/cm²

KW 油壓 FLASK 機



特色：

- 可用於 FLASK 石膏包埋後之固定, 本機台壓力輸出大且穩定, 可將石膏 硬化時產生的膨脹降至最低, 大幅減少假牙製作時誤差的產生

規格：長 21cm、寬 24cm、高 60cm

最大壓力：5 ton

KW 表式 FLASK 機



特色：

- 可用於 FLASK 包埋固定, 樹脂填壓, 加裝油壓表可得知 當下操作壓力, 防止加壓過大 損壞模型及器具

規格：長 30cm、寬 26cm、高 63cm

最大壓力：5 ton

KW 油壓式 壓蠟機



特色：

- 本產品可將蠟回 收再利用, 製做成 鑄道蠟條, 減少不 必要的浪費並節省 材料

規格：長 20cm、寬 28cm、高 47cm

最大壓力：5 ton


KW 油壓式軟床機



特色：

- 高速油壓泵浦搭配高效能油壓缸, 可提供持續且穩定的壓力, 並有效降低成品的氣泡產生
- 本產品一機多用：
 1. 彈性床隱形義齒射出成形
 2. 傳統加壓聚合
 3. 高強度樹脂壓鑄成形
 4. 植牙之臨時彈性牙鉤及 Temp 之一體成形壓鑄 (牙鉤可選擇齒色、牙齦色及透明色)
 5. 貼片、微笑貝齒等醫美療程製作

規格：長 48cm、寬 48cm、高 70cm



* 附鋁合金專用 FLASK, CNC 一體成形切削, 堅固美觀

KW 軟性床加熱機



特色：

- 可同時加熱四組, 又每組加熱槽可以分別設定溫度及加熱時間
- 不鏽鋼熔料管在取出前可有效保溫

規格：長 26cm、寬 40cm、高 17cm

KW 煮聚槽



特色：

- 微電腦控制面板空溫,準確又快速
- 多段控溫設定,最高可設定 8 段溫度及 8 段 停溫時間
- 程式控制有利於高強度樹脂的多段溫度煮聚
- 全機體為不銹鋼材製造,堅固而耐用
- 大容量水槽,可放置 20-30 個 FLASK

規格：長 30cm、寬 53cm、高 48cm 電壓：220V 60HZ

KW 去蠟烤箱



特色：

- 本機台可設定單段及 2 組 8 段控溫程式
- 單段控溫操作方便省時省電
- 2 組 8 段控溫,可因應多種類 CASE 來設定一台可抵兩台用

規格：

烤箱容量

中型 - 長 23cm、寬 18cm、高 14cm

大型 - 長 25cm、寬 21cm、高 18cm

超大型 - 長 25cm、寬 26cm、高 19cm

電壓 220V 60HZ



KW 蒸氣洗淨機



特色：

- 高規格防爆桶,採用日本工業級鍋爐使用之安全栓
- 雙迴路電源供給,預防電磁接觸器接點熔化,確保迴路安全,延長作動壽命
- 自動進水
- 加溫快速
- 壓力穩定
- 附專用水桶

規格：長 30cm、寬 53cm、高 48cm

電壓：220V 60HZ



* 高感度洩壓裝置維持桶內壓力



* 耐高溫高壓之包紗矽膠軟管,預防操作者不注意



* 鐵氟龍材質噴筆,大幅降低噴筆手持溫度以預防燙傷

MARATHON M-N7

特色：

- 世洋控制箱採新式 SMD 表面黏著技術,IC 板設計大幅減輕重量及體積,攜帶方便不占空間
- 可選用腳踏系統開關或腳踏微調控速

規格：長 12cm、寬 13cm、高 10cm

電壓：220V 60HZ



KW 行動治療機



特色：

- 機動性高,可應付偏遠地區資源及 設備缺乏之環境,提供最完善的診療 設備
- 本機台內附一組三用噴槍、一組吸唾 裝置、腳控板
- 可接三組高速手機
- 可加裝光纖手機、洗牙機、根管治療機

規格：

長 49cm、寬 35cm、高 47cm 工作壓力 :6-8kg/cm²



KW 手機控制盒

特色：

- 傳統 IC 電路板增加穩定性及耐用程度
- 功率晶體及穩壓 IC 提供最穩定 的線性輸出
- 可選用腳踏開關或腳踏微調控速



規格：長 16cm、寬 17cm、高 8cm

KW 點焊機



特色：

- 史上最強而有效率的點焊機
- 可調整4段電流強度，更確實固定焊件
- 大耐流之波段選擇開關，改善傳統碳模及切換開關不耐用之缺點
- 唯一顯示焊接電壓值
- 快速充電裝置(可在0.3秒內充電完成)
- 採用高壓導線傳導焊接電流
- 耐腐蝕青銅夾棒可輔助準確固定點焊
- 半貴金屬以上也可焊接，應用範圍廣



規格：長28cm、寬24cm、高22cm

電壓：110V 60HZ

電流：10A

KW 桌上型集塵器



特色：

- 復古的設計,簡單操作、經濟實惠

KW 高效能 LED 光照系統



規格：

長 28cm、寬 24cm、高 22cm

電壓：110V 60HZ

特色：

- 4 組定電流驅動高效能 LED 模組,全波長之光照強度,可有效快速聚合各類型光固化材料
- 電腦 IC 程式設計,可隨意設定所需之光照模式 · 內設可旋轉平台,正逆轉可變更讓聚合更確實
- 0~99 分鐘循環記憶時間設定,附完成提醒裝置
- 抗 UV 透視玻璃
- 爐門開啟時有自動斷電保護裝置
- 應用範圍：傳統瓷牙之修飾及修補、奈米玻璃瓷牙、水晶瓷牙、基板牙架之肉色 OP 層、牙托、樹脂上釉等聚合、樹脂固定矯正器等
- 外殼採用烤漆鋼板、白鐵鋼板及強化汽車粉體烤漆技術,堅固耐用

KW 高效能多階式異味裂解機



用途：

- 低溫烤箱烘烤模型時之氣味分解
- 高溫去蠟爐烘烤模型之氣味分解
- 固定用包埋圈脫蠟加熱時,蠟味道、包埋砂味道之分解除臭
- 活動用包埋去蠟時之臭味分解
- 鑄瓷用之包埋鑄造件烘烤過程之氣味分解

規格：長 25cm、寬 16cm、高 65cm

電壓：110V/220V 60HZ

功率：110V(600W)/220V(600W)

電流：110V(6A)/220V(3A)

KW 點焊機



特色：

- 可同時配置碳刷及無碳刷手機各一支,提供牙技師作不同工序之需要
- 有過載保護,避免電源未關時因腳控誤動作或操作疏失導致手機燒毀

規格：長 18cm、寬 13.7cm、高 23.2cm

* 本公司手機控制箱產品皆搭配以下之手機及踏板



* 台灣製造踏板,經本公司將內部線路改造及強化,設計成可微控轉速的新迴路



* 高扭力高速無刷馬達手機



* 高扭力碳刷馬達手機,經過連續 24 小時全速運轉,耐用度具有品質保證

* 輕巧實用價格優惠,維修保養快速

Nurodent 析量器


特色：

- 全機台 CNC 車削,精密度高
- 鋁合金陽極處理,美觀耐用
- 模型夾座可加購本公司引進之產品, 移動更加滑順,手 感極佳

規格：長 15cm、寬 22cm、高 35cm



*析量臂關節採用精密培林設計,降低摩擦力讓 手感更順暢



* 銅製萬向頭腳座,操作滑 順,夾具更靈活耐用



*模型夾座螺絲調整輕鬆,操作手感佳

REMVJR 技工用放大鏡



特色：

- 有多種倍數鏡頭可供選擇 (x5/x10)(x8/x16)(x10/x20)
- 焦距調整可隨心所欲,為精密製作不可多得的好幫手

Milling Machine 世洋平行測量器



特色：

- 極準確的精密度降低加工過程產生的誤差
- 獨特的輔助平行器固定桿設計,增加了操作的方便性

咬合器



特色：

- 耐敲、耐打、不易斷裂

KW 流蠟機



規格：
長 66cm、寬 53cm、高 104cm
揚升高度 :18m
出水量 :57L/分




*溶蠟水槽搭配 IC 面板可控溫、定時,可當煮聚槽,使用功能多樣化



*耐高溫高壓銅管,可接三種沖蠟管固定出水口、筆式沖蠟器,功能多樣化



*工業級耐高溫泵浦,沖蠟效率高



*全機台不銹鋼打造,美觀又耐用

KW 多功能移動式假牙製作台



特色：

- 臨時牙冠之製作、修形、拋光、研磨
- 臨時牙冠黏著劑之噴砂去除
- 瓷牙內冠之氧化層噴砂去除
- 植牙手術定位引導版之製作輔助
- 基板之製作修整
- 個人牙托板之製作修整
- 矯正樹脂,自凝性樹脂調拌過程防止氣味溢出
- 各種金屬牙冠之修整、研磨、打亮

規格：

長 43cm、寬 40cm、高 105cm

電壓：110V 60HZ

功率：110V/700W

電流：110V/7A (含電子馬達)



本機含括五大系統：

- 1.噴砂系統
- 2.吸塵系統
- 3.防塵集塵系統
- 4.行動台車系統
- 5.研磨拋光系統

金鋼砂噴砂機



特色：

- 固定式噴筆為循環式,放入金鋼砂可噴除鑄造件上之包埋材

重量：13kg

規格：長 34cm 寬 30cm 高 40cm

電壓：110/220v 50/60Hz

功率：110w 電流：1A/0.5A

筆式兩用噴砂機



特色：

- 含兩支氧化鋁噴筆,可噴不同用途的金屬
- 附調壓、調壓表、濾水器、集塵箱

重量：16kg

規格：長 34cm 寬 35cm 高 40cm

電壓：110/220v 50/60Hz

功率：250w 電流：2.5A/1.25A

真空攪拌機



特色

- 攪拌杯採用進口塑料、不易碎
- 負壓大、吸力強

重量：12kg

規格：長 26cm 寬 24cm 高 48cm

電壓：110/220v 50/60Hz

功率：150w

電流：1A/0.5A:

瓊脂攪拌機



特色：

- 備有停電後再來電時,先行自動加溫以防 機器受損之裝置
- 內容積大 (8L)

重量: 18kg

規格: 長 50cm 寬 30cm 高 33cm

電壓: 110/220v 50/60Hz

功率: 550w

電流: 5A/2.5A

平面磨石膏機



特色：

- 磨輪直徑為 10 英吋
- 可換購鑽石磨片

重量: 18kg

規格: 長 50cm 寬 30cm 高 33cm

電壓: 110/220v 50/60Hz

功率: 550w

電流: 5A/2.5A

內側磨石膏機



重量: 14kg

規格: 長 20cm 寬 22cm 高 42cm

電壓: 110/220v 50/60Hz

功率: 550w

電流: 5A/2.5A

去蠟烤箱 (小)



重量 : 18kg
規格 : 長 10cm 寬 10cm 高 12.5cm
電壓 : 110/220v 50/60Hz
功率 : 1200w
電流 : 11A/5.5A
高溫度 : 1050 °C

去蠟烤箱 (中)



特色 :

- 可兩段停溫設定
- 單點停溫設定,操作簡易

重量 : 21kg
規格 : 長 13cm 寬 19cm 高 19cm
電壓 : 110/220v 50/60Hz
功率 : 2200w 電流 : 18A/9A °
最高溫度 : 1050 C

離心式鑄造機



說明 :

- 附鐵圈整組一組,坩鍋一個

重量 : 6.5kg
規格 : 長 38cm 寬 33cm 高 38cm

去蠟烤箱 (大)



特色：

- 適合用於活動床,內容積大
- 兩段停溫,預約自動開機
- 單點停溫設定

重量: 24kg

規格: 長 20cm 寬 17cm 高 20cm

電壓: 220v 50/60Hz

功率: 2700w 電流: 12A。

最高溫度: 1050 C

內側 & 種釘機



特色：

- 可植 PIN,並可磨石膏內緣

重量: 15kg

規格: 長 21cm 寬 21cm 高 54cm

電壓: 110/220v 50/60Hz

功率: 280w

電流: 2.5A/1.25A

振盪器



特色：

- 可無段調整強弱,可選擇使用強波或弱 波震盪

重量: 4.5kg

規格: 長 21cm 寬 15cm 高 11cm

電壓: 110/220v 50/60Hz

功率: 120w 電流: 1A/0.5A

蒸氣洗淨機



特色：

- 有四重安全保護系統確保您的安全,高壓蒸氣統可耐壓到 15kg/cm²

重量: 17kg

規格: 長 36cm 寬 32cm 52cm

電壓: 110/220v 50/60Hz

功率: 1500w

電流: 14A/7A

電解拋光機



特色：

- 可定時、可調強弱
- 雙槽可輪替使用無需等待冷卻

重量: 11kg

規格: 長 31cm 寬 33cm 高 29.5cm

電壓: 110/220v 50/60Hz

功率: 330w

電流: 3A/1.5A

電解拋光機



特色：

- 以雷射光做為指示點來種釘,光線清晰、明亮、靜音、不振動、穩定性高

重量: 9kg

規格: 長 26cm 寬 26cm 高 40cm

電壓: 110/220v 50/60Hz

功率: 200w 電流: 2A/1A

吸塵器



特色：

- 吸力強可調整強弱至所需位置
- 可外接成兩人使用
- 過濾良好,好清洗

重量：16kg

規格：長 37cm 寬 30cm 高 32cm

電壓：110/220v 50/60Hz

功率：800w 電流：7A/3.5A

可調速打亮馬達



特色：

- 本機適用於各種金屬切割、拋光,打磨、修整
- 可無段式調整電機轉速,轉速高 (400RPM/M)、噪音低、振動小,操作方便、安全可靠過濾良好,好清洗

重量：14kg

規格：長 50cm 寬 30cm 高 33cm

電壓：110/220v 50/60Hz

功率：220w 電流：2A/1A

鋸 DIE 機



特色：

- 使用鑽石鋸片,鋸片鋒利、耐用
- 用雷射光作導引,光線清晰、準確

重量：8kg

規格：長 33cm 寬 33cm 高 22cm

電壓：110/220v 50/60Hz

功率：110w

電流：1A/0.5A

鋸片厚度：0.26mm,直徑 9cm

平行測量器



特色：

- 含模型夾住座,此座可固定在底板任何位置
- 雙節式測量桿操作方便,可另接機頭作 Milling 用

重量：4.7kg

規格：長 20.5cm 寬 19cm 高 35cm

高速打磨機



特色：

- 使用進口高速打磨機頭、速度快、消磨快、噪音低、不振動

重量：13kg

規格：長 30cm 寬 28cm 高 25cm

電壓：110/220v 50/60Hz

功率：650w 電流：6A/3A

噴水式氣動打磨控制器



重量：3.5kg

規格：長 23cm 寬 16cm 高 18cm

電壓：110/220v 50/60Hz

功率：110w

電流：1A/0.5A

去蠟烤箱除臭機



特色：

- 將烤箱所散發之不良氣體,經由白金觸媒作二次燃燒轉清新空氣

重量: 4kg

規格: 直徑16cm 高28cm

電壓: 110/220v 50/60Hz

功率: 220w

電流: 2A/1A

THB 吸塵器



特色：

- 無碳刷馬達
- 免用集塵器
- 低噪音
- 吸力大
- 穩定性高

乾式氣動打磨控制器



重量: 1kg

規格: 長 13cm 寬 8cm 高 12cm

電壓: 110/220v 50/60Hz

功率: 110w

電流: 1A/0.5A

HD 1080D 電子顯微鏡




產品說明：

- 可連接電腦拍照、錄影、傳輸影像與客戶即時討論
- 可放大10倍，便於工作檢查
- 懸臂式支撐架
- 內建10.2吋HD高畫質螢幕
- 感光元件:HD 1920x1080P 高畫質影色相機
- 放大倍率：光學總和倍率10(可客製化所需放大倍數)
- 輔助光源：可調式LED白光
- 雷射指示器：便於將被測物品定位
- 電源供應器：直流電壓110-240V 50/60Hz

操作說明：

- 1.先將懸臂式支撐架固定於桌上
- 2.將電源接上
- 3.將螢幕左側ON/OFF開關清換到ON(如圖一)
- 4.將螢幕右側電源鍵按一下，開啟電源(如圖二)
- 5.開啟雷射指示燈開關，將被測物品放至於指示燈位置
- 6.將被測物品或工件放於電子放大鏡下方，
- 7.然後透過微調手輪，上下轉動即可將螢幕中的被測物品或工件，調整至最清晰的畫面
- 8.在透過調光裝置，調整至最佳亮度



3Shape 3D牙科掃描機

3Shape 為應用廣泛的3D掃描及品質控制專業系統，在牙體檢測、植體開發、全口假牙之應用系統，多數的掃描器和軟體配置選項皆可讓使用者根據其具體需要選擇，憑藉其眾多基礎和進階功能、卓越的掃描技術、易於使用和高效率的工作流程。

■ D850



■ D1000



■ D900L



■ D2000



| 主要規格比較 | D850 | D900L | D1000 | D2000 |
|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 像機鏡頭/像素 | 2*500萬像素 | 4*500萬像素 | 4*500萬像素 | 4*500萬像素 |
| 光線燈體 | 藍光(LED光) | 藍光(LED光) | 藍光(LED光) | 藍光(LED光) |
| 光線技術 | 單線 | 單線 | 多線(27 Line) | 多線(27 Line) |
| 牙冠牙橋準確度 (iso12836)* | 7μ | 7μ | 5μ | 5μ |
| 種植連桿準確度 | 8μ | 8μ | 8μ | 8μ |
| 石膏模型掃描 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 印模掃描 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多代行掃描 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 紋理/材質掃描 | 標準紋理 | 彩色紋理 (RealColor™) | 彩色紋理 (RealColor™) | 彩色紋理 (RealColor™) |
| 掃描時間-單顆型 | 25秒 | 15~19秒 | 15秒 | 15秒 |
| 掃描時間-3顆牙橋 | 55秒 | 50~70秒 | 25秒 | 25秒 |
| Auto occlusion™功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 上/下顎模同時掃描 | NO | NO | NO | ✓ |
| 搭配軟體 | Dental System™ Premium | | | |

DentnaSwiss的數位化系統(DDS)

NEW

CHAIRSIDE MILLING
CAD/CAM SOLUTIONS



濕式五軸齒雕機
DS1300



五軸濕式加掛套件
DS2100



乾式四軸齒雕機
DS1100



乾/濕式五軸齒雕機
DS2000



乾/濕式五軸多片齒雕機
DS2100

真正的自動化連續車削系統，你下班它加班

- 1.提供完整的硬體設備。
- 2.擁有多項大型精密設備，以提供客戶高階數位客製化服務。
- 3.具有牙冠牙橋精密製作。
- 4.另開發完整植體資料庫；客製化支台設計製造及開發完整全口假牙資料庫；設計活動式局部假牙及全口假牙製造。

- 從四軸乾式齒雕機到高精度乾/溼式五軸多片齒雕機，多種選擇
- 由6槽式刀具至16槽式刀具自動更換系統
- 材料塊自動換片系統(最多可放置8片)
- 自動軸向量測及自動軸向彌補功能
- 旋轉軸：360度A軸向旋轉及 ± 30度B軸向旋轉軸
- 滾珠螺桿；驅動馬達解析度 < 1μm

SUCTION 吸塵器



產品規格：

- 機台尺寸 (W/D/H):406 x 508 x 737mm
- 機台重量:約 39 公斤
- 電性規格 (可選配):220 VAC, 50~60Hz, 7amp or 110 VAC, 50~60Hz,12amp
- 最大氣流量:282 CFM (133L/Sec.)
- 最大靜態壓力承受值:90" w.c. (22Kpa)
- 集納箱容量:38 公升
- 集塵筒容量:27 公升
- 濾網系統:99.97% HEPA 過濾器
- 過濾粉塵顆粒:0.2~2 microns
- 電子控制按鍵:開關, 流量控制, 自動過濾清潔, 自動風乾氣流, 聲響警示, LED 運轉狀態顯示

■ CAD/CAM 顯影劑 (Bausch)



■ CAD/CAM 顯影劑 (Bausch)



■ 電腦輔助車床切削蠟塊



■ 電腦輔助車床系列樹脂盤塊 16mm



■ 電腦輔助車床系列樹脂盤塊 21mm





■ N3 +37LN韓製手機組
(45000轉)



■ Silfradent
錶式油壓機



■ Switch
筆式兩用噴砂機



■ 三爪 FLASK



■ KS銅FLASK



■ ETC白鐵FLASK



■ 美式FLASK
(上顎/下顎)



■ KS寒天盒



■ 美式FLASK夾具



■ 台式壓機



■ KW夾具(大/小)



■ 保壓FLASK



■ KW彈性床專用
FLASK(內六角螺絲)



■ Air Chisel
氣動除石膏機



■ ST Vibrator
強力震盪器



■ IVUCH 磁鐵咬合器



■ IVUCH 簡易咬合器



■ Spacy 19-635



■ 彈簧咬合器



■ LABO-MATE90
平均值咬合器



■ Spacy 19-660



■ Spacy 19-635




■ Keystone 100型咬合器



■ CP平均值咬合器



■ CP半調節咬合器



■ Rotofix 面弓



■ Artex Case 攜帶箱

Bredent 精密附件

VKS-OC 精密球狀快套

● 工具



夾頭

Φ 1.7mm 型號:43006210

Φ 2.2mm 型號:43005480

Φ = 直徑



壓桿

Φ1.7mm 型號:43006770

Φ2.2mm 型號:36001130

● OC 萬用公模



A B

A. Φ 1.7 mm 型號:43006760

B. Φ 2.2 mm 型號:43005380

● OC L 型公模



A B C


A. Φ1.7 mm(60) 型號:43007347

B. Φ1.7 mm(30) 型號:43007345

C. Φ2.2 mm 型號:43005390

VKS-OC 快套 (CoCr 牙架上用)

● OC 母套 (紅、黃、綠、金屬)



A a B b C c D d

A. Φ1.7 mm 型號:43006560

a. Φ2.2 mm 型號:43005460

B. Φ1.7 mm 型號:43006590

b. Φ2.2 mm 型號:43005450

C. Φ1.7 mm 型號:43006550

c. Φ2.2 mm 型號:43005440

D. Φ1.7 mm 型號:43006610

d. Φ2.2 mm 型號:43005470

● 墊片




A B

A. Φ 1.7 mm 型號:43006760

B. Φ 2.2 mm 型號:43005380

VSS 柔性橋接片



A

B

C

A. 型號:


紅:43005250 黃:43005260 綠:43005270

B. 型號:43007363

C. 型號:43005240

■ SG

● SG 母模 (紅、黃、綠)



- A. Φ 1.7 mm 型號:43006640
- a. Φ 2.2 mm 型號:43005430
- B. Φ 1.7 mm 型號:43006660
- b. Φ 2.2 mm 型號:43005420
- C. Φ 1.7 mm 型號:43006680
- c. Φ 2.2 mm 型號:43005410

● SG 公模



Φ 1.7mm
型號:43006700



Φ 1.7mm
型號:43007353

■ Vario-Soft 3 sv



- A. 複製附著體陰型 型號 :43006640
- B. 紅色 - 緊(摩擦強) 型號 :43005430
- C. 型號 :43005630
- D. 黃色 - 一般(普通摩擦)
型號 :43005420
- E. 綠色 - 鬆 (摩擦少) 型號 :43006680

■ Vario-Soft 3 mini

● 公模



型號 :43007325

● 母模 (紅、黃、綠)



紅 :43007313
黃 :43007315
綠 :43007317

■ Vario-Soft 3 mini sv

● 公模



型號 :43007325

■ VSP



A



B



C

- A. 馬鞍型 型號 :43006490
- B. 工具 型號 :43006220
- C. 歐姆型 型號 :43006230

Sterngold 精密附件

■ Stern ERA Overdenture Attachment



一組內含有 1 母模、
2 黑公模、2 白公模
及 1 橘公模
型號 :811310

■ ERA Metal Jacket Overdenture



■ ERA-RV



一組內含有 1 母模、2 黑公模、
2 白公模及 1 橘公模
型號 :811115



ERA Male Assorted RV Partial(7)

型號 :811166

■ ERA 太極扣附件



黑白橘藍灰黃紅(鬆 -> 緊)



Noritake 瓷粉 (50g/ 罐)

● CZR 系列



● EX-3系列






Creation 瓷粉

● CC系列(金屬)



● ZI-F系列(氧化鋯)



● TI系列(純鈦)





Vita 瓷粉系列



● VITA 系列瓷粉專用液



● VITA OP 專用液



Kiss 瓷粉系列



Ceramon 瓷粉系列



e.max 瓷粉系列




● 多品牌用途瓷粉專用液

● 喜樂美 (III) 代釉水 + 染色液

● e.max 全瓷瓷粉專用液





SIVUCH系列蜡 鑄道蜡系列

品名：注道蜡 - 卷

硬度：Hard/(硬)

尺寸：2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、
4.0mm、4.5mm、5.0mm

包裝：250g / 罐(盒) 顏色：Deep Blue/(深藍)

編 號

PRW -793320RHB

PRW -793325RHB

PRW -793330RHB

PRW -793335RHB

PRW -793340RHB

PRW -793345RHB

PRW -793350RHB

品名：鑄道蜡 - 卷

硬度：Soft/(軟)

尺寸：2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、
4.0mm、4.5mm、5.0mm

包裝：250g / 罐(盒) 顏色：Blue/(藍)

編 號

PRW -793320RSB

PRW -793325RSB

PRW -793330RSB

PRW -793335RSB

PRW -793340RSB

PRW -793345RSB

PRW -793350RSB

品名：鑄道蜡 - 卷

硬度：Medium/(中)

尺寸：2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、
4.0mm、4.5mm、5.0mm

包裝：250g / 罐(盒) 顏色：Green/(綠)

編 號

PRW -793320RMG

PRW -793325RMG

PRW -793330RMG

PRW -793335RMG

PRW -793340RMG

PRW -793345RMG

PRW -793350RMG

品名：軟床專用注道蜡-卷

尺寸：5.0mm

包裝：250g / 罐(盒) 顏色：Red/(紅)


編 號

PRW -793350RR

SIVUCH 鈎腊、網腊系列



● DW-0303RC




● DW-1020LA




● DW-0303RCCA




● DW-0303RCCB




● DW-1020SA
● DW-1020SB



● DW-1020SE



● DW-9179LA
● DW-9179LB
● DW-9179LC




● DW-9179SA
● DW-9179SB



● DW-0303RCCB




● DW-9179LB



● DW - 6014LA
● DW - 6014LB




● DW - 6014R20
● DW - 6014R22
● DW - 6014R23



● DW-6014H



● DW - 6014DA



● DW - 6014S



● DW - 6014RS



● STR-7947A



● STR-7947B



● STR-7947C



● STR-7947D



● STR-7947E

SIVUCH系列 其他產品

SIVUCH 薄腊



編號: 24.26.28.30

Cast Wax 鑄造用蠟條



包裝: 0.7mm , 30g / 盒
 1.0mm , 1.5mm , 30g or 70g / 盒
 顏色: Blue/Green
 編號
 PRW -793307S , PRW -793310S , PRW -793315S

INLAY WAX



尺寸: 5.0mm
 包裝: 453.59g / 盒
 顏色: Green
 編號
 IWB -6019450GN , IWB -6019450BE
 IWB -6019450PE

SIVUCH 雕刻腊

● 656217/BLUE

● 656017/BLUE

● IW-656207

● 655116/GREEN



YETI 高級精密蠟

● 雅堤創意組合蠟



● 雅堤模型蠟



● 雅堤補倒凹蠟



● 雅堤電蠟刀用模型蠟



● 雅堤浸蠟底蠟



Bredent

● 齒頸蠟



● 連接蠟



● 齒色蠟



其他品牌蠟

● 粗紋花紋蠟




● 圓勾蠟



● 海吉尼克萬能蠟 軟蠟 (白、紅)



● 登士派 活動排牙用模型蠟 (粉紅)



● 連結蠟 (棒狀、米黃色)



● 海吉尼克全口用圍合蠟



Dipping Wax

- 'Kerr' Dipping Wax



1 Bottle/510g
Color:Red/Blue/Green

- 'Hardvest Dental' Dipping Wax



Color : Green only

- 'Sivuch' Dipping Wax



1 Bottle/300g or 400g
Color:Green/Orange

研磨材

- SPEEDY 瓷牙超薄切 x 0.26mm



- SPEEDY 瓷牙超薄切 x 0.26mm



- CONCORD 膠切片 (#1310 50's/ 盒)



- 小切片 2501618S(紅 / 黑,100's/ 盒)
- 瓷牙薄切 2202518C(100's/ 盒)
- 大切片 380618(100's/ 盒)



- 帶柄布輪



- 帶柄黑棕刷



- 帶柄白棕刷



- EVE 細咖啡長橡皮



● 鳥牌CARBIDE Bur



● 切片夾心



● 直式砂紙夾心



● Milling Bur



● 吸盤橡皮 (黑 / 米黃)



● 全口用吸盤、橡皮



● 兩段式砂紙夾心



● 雙層鑽尾



● 咖啡色打盤狀打亮輪



● 尖形大矽膠白



● 尖形矽膠灰輪



● 直尖形終極打亮咖啡輪



● 綠色打亮棒



● 綠色打盤狀打亮輪







● 瓷材拋光輪



電鑄法鑽石磨棒 - G系列



雙刃鎢鋼針：藍色





雙刃鎢鋼針：綠色

雙刃鎢鋼針：黃色



單刃鎢鋼針：藍色



單刃鎢鋼針：綠色



單刃鎢鋼針：黑色

雙刃鎢鋼針：黑色



edenta e 瑞士原裝進口
made in Switzerland

◎歡迎來電洽詢/特價優惠中

◎PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE

DFS 鎢鋼磨頭



極粗, 黑圈 / extracoarse, black ring

- 509901
- 509201
- 557701
- 509101
- 509001
- 559001



精細, 紅圈 / fine, red ring

- 304602
- 304001
- 304502
- 302301
- 303301
- 303001
- 307301
- 305002
- 302602
- 303601



粗粒, 綠圈 / coarse, green ring

- 407501
- 406302
- 404902
- 404802
- 406202
- 406102
- 406801
- 403201




精細, 紅圈 / fine, red ring

- 100402
- 100302
- 105702
- 100202
- 100801
- 101001
- 100602



粗粒, 綠圈 / coarse, green ring

- 407701
- 406901
- 407201
- 407401
- 404602
- 408101
- 407101
- 408001




精型車針 / waxcutter

- 80090
- 80060
- 80070
- 80080
- 115712L
- 115722L
- 1158732L
- 115717L
- 115727L
- 115737L



粗粒, 綠圈 / coarse, green ring


- 403301
- 407001
- 407301
- 405002
- 406602
- 407601



精型車針 / waxcutter

- 80090
- 80060
- 80070
- 80080
- 115712L
- 115722L
- 1158732L
- 115717L
- 115727L
- 115737L

石膏切片 / plaster discs



G2鉅DIE機 / DFS1585242全鑽鋼片



粗研磨車針 / milling bur coarse

- 115422L
- 115432L
- 115442L
- 115462L
- 115472L
- 115482L



中研磨車針 / milling bur medium

- 115622L
- 115612L
- 115622L
- 115617L
- 115627L
- 115637L




細研磨車針 / finishing

- 115802L
- 115812L
- 115822L
- 115127L
- 115137L
- 115147L







導入面車針 / croove cutters

- 115012
- 115112
- 115212
- 115312




鉅DIE機 / HO全鑽鋸片



SUM 氧化鋯 / 鑄瓷

未燒結氧化鋯專用 修整拋光工具

氧化鋯/燒鑄瓷/純鈦專用拋光工具



壓鑄瓷/玻璃陶瓷/氧化鋯/烤瓷粗修及拋光


氧化鋯專用修整工具



氧化鋯 中(medium) / 細(fine)


活動樹脂專用

粗(coarse) / 中(medium) / 細(fine)






| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|---------|
| DYP-22/4g | DYP-22/2g | DYP-8g | DYP-9g | DYP-13g | DYP-14g | DYP-14Bg | DYP-15g |
| 8000 | 8002 | 8048 | 8049 | 8053 | 8054 | 8064 | 8055 |
| 22x4 | 22x2 | 12x2 | 11.5x3 | 4x10 | 5x13 | 6.5x13 | 15x3 |



| | |
|------|------|
| R22 | L22 |
| 1000 | 1001 |
| 22x3 | 22x4 |



| | |
|------|----------|
| C7 | H15g |
| 1017 | 1055 |
| 7x20 | 14.5x2.5 |



| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| L26Dmf | L20Dmf | R14Dmf | LS15Dmf |
| 7100 | 7101 | 7104 | 7108 |
| 26x2 | 20x1 | 17x2.5 | 15x2.5 |















| | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|----------|----------|--------|
| H11Dmf | H2Dmf | H4Dmf | H8Dmf | H15Dmf | H16Dmf | H22Dmf |
| 7151 | 7142 | 7144 | 7148 | 7155 | 7156 | 7162 |
| 3x7.5 | 4x13 | 5x16 | 11x2 | 14.5x2.5 | 14.5x2.5 | 22x0.5 |















| | | | | | | |
|-------|------|------|------|----------|----------|--------|
| H11D | H2D | H4D | H8D | H15D | H16D | H22D |
| 7251 | 7242 | 7244 | 7248 | 7255 | 7256 | 7262 |
| 3x7.5 | 4x13 | 5x16 | 11x2 | 14.5x2.5 | 14.5x2.5 | 22x0.5 |

金屬 (metal)



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 110HP | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 120HP |
| 4341 | 4351 | 4361 | 4371 | 4381 | 9541 | 4342 | 4352 | 4362 | 4372 | 4382 | 9542 |
| 1x10 | | | | | | 2x20 | | | | | |




















| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 130HP | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 140HP |
| 4343 | 4353 | 4363 | 4373 | 4383 | 9543 | 4344 | 4354 | 4364 | 4374 | 4384 | 9544 |
| 3x23 | | | | | | 4x26 | | | | | |




















| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | | 150HP |
| 4345 | 4355 | 4365 | 4375 | 4385 | | 9545 |
| 5x28 | | | | | | |




















軸心 (mandrels)




















| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 110HP | 120HP | 130HP | 140HP | 150HP | 20HP | 30HP |
| 9542 | 9543 | 9543 | 9544 | 9545 | 9547 | 9548 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |

常用高速牙科針 (FG Type) 1.6mm Shaft

| | 粒度粗細由各種圖形符號代表： The circle code followed represent the mesh (grit). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| | 粗粒度 H: #120 | | | | | 正準粒度 M: #140 | | | | | 細粒度 F: #200 | | | | | 精細粒度 U: #600 | | | | | |
| 形狀 Shapes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 總長 Total length | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 |
| 編號 Order No. | 84512 | 84519 | 84526 | 84712 | 84713 | 84718 | 84814 | 84518 | 84816 | 84819 | 90940 | 83715 | 83510 | 83610 | 80719 | 80723 | 88X19 | 88X18 | 60516 | 60518 | 82543 |
| 粒 Standard Grit | M F F | H F | H | M | M U | H | M U | H U | H | H | H | H U | M F | M F | H | H | H F | H F | H | H | M F |
| List Price | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 形狀 Shapes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 總長 Total length | 20 | 18 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 16 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 |
| 編號 Order No. | 85811 | 85813 | 85910 | 85911 | 85915 | 85917 | 85X12 | 85X19 | 60X18 | 84915 | 85512 | 85516 | 85613 | 85621 | 85623 | 85014 | 85016 | 85017 | 85019 | 81130 | 81143 |
| 粒 Standard Grit | M F | M F | M F | M F | M F | H F U | F U | M | M | M | M F | M | M | H | H | H | H F U | H F U | H | H | H |
| List Price | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 形狀 Shapes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 總長 Total length | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 16 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 19 | 21 | 19 | 19 | |
| 編號 Order No. | 86111 | 86009 | 86213 | 86216 | 86314 | 86317 | 86323 | 86214 | 86316 | 87715 | 87717 | 87818 | 87819 | 87917 | 87921 | 87919 | 88412 | 88614 | 36819 | 36830 | |
| 粒 Standard Grit | M | F U | M | M F | M | H | H | M | M | M F | H F | H | H | H U | H | H | M F | H F | H U | H F | |
| List Price | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 形狀 Shapes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 總長 Total length | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 編號 Order No. | 80110 | 80112 | 80113 | 80117 | 80130 | 80212 | 80217 | 80510 | 80512 | 80514 | 80518 | 80612 | 80610 | 80614 | 80617 | 83011 | 83019 | 83032 | 81843 | 81844 | |
| 粒 Standard Grit | M F | M F | M F | H F U | H | M | H | M | M | M F | M | M | M | M F | M | M | H F U | H F | M | H F | |
| List Price | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

● 4 x 50 大布輪



● 白色大刷毛



● Dentaurum
三排大毛刷



● Bredent
六角星型刷



● Polirapid 皮心軟輪



● SY 大銅刷



● SY 大網刷



● Breden 大布輪



● KW 小棉輪



● 瑞士大襯裡刷



● 四排大刷毛



金屬

● MG 活動義齒用牙科金屬



● CB/N 陶瓷合金



● VI-STAR 活動用含鈦合金





金屬

- **SUPERBOND**
固定義齒用 牙科金



- **SUPERBOND**
固定義齒用 牙科金屬



- **FLEXICAST**
活動用金屬



- **SUPEREMCAST V**
瓷牙基底合金



- **GRAND** 活動義齒用 含鈦金屬



- 活動義齒用含5%鈦金屬



- **BF** 固定義齒用 牙科金屬



- **AI** 燒瓷用牙科金屬 (固定)



● SUPER 6 活動用金屬



● FITCAST 固定義齒用牙科金屬



● NEOCAST-V 固定用金屬



● WHITE CAST 活動用金屬



● ALPHA ROYALE 固定用金屬 (燒瓷含鈦)



● NEOTITAN 固定用金屬



● G3 活動用金屬



● G4 活動用金屬



● CERADIUM V 牙科燒瓷固定



● Comandium 固定用金屬 (含鈦)金屬



● GILIGA BF 陶瓷合金



● NPG 固定用金屬



● GILIGA F1 活動金屬



● Rexalloy JP (鎳合金)



● Rexalloy JP (鎳合金)



- 矢田金屬
α-Nickel-Alloy



- Kera N Alloy



- GRAND 陶瓷合金 (不含鈹陶瓷合金)



- Vera PDN 活動用金屬 1KG
- NPG -1KG
- NPG -200g
- 金屬



- NPG+2 -200g
- VeraBond V -200g
- VeraBond 2 -200g
- VeraBond -200g

■ 松江實業-金屬

- FLEXICAST



- LITHECAST



- SUPERBOND



- SUPREMCASV



磁鐵

■ DYNA 磁鐵

● 300g



● 500g



■ 愛知 磁鐵

● 400g(橢圓)



● 400g(圓)



● 600g(橢圓)



● 600g(圓)



● 800g(圓)



● 前牙現成單鉤綜合



● 2-6 現成環抱鉤綜合



● YCG 熟石膏



● 虎牌硬石膏



(20kg/箱)

● 東武櫻花硬石膏系列



(20kg/箱)

● 三環硬石膏



(20kg/箱)

● YCG 硬石膏



(20kg/箱)

● DFS 小鷄鋼 Bur



● ST 超音波假牙清潔盒



● 藍卡沖牙機



● 曲線型假牙浸泡盒



● 全口假牙放置盒



● Dedeco Clasp Polisher 100's
長橡皮條 (# 綠 / # 藍 / # 黑)
圓橡皮輪 (# 綠 / # 藍 / # 黑)



● 止血鉗



● KW 石膏模型條 H5(1.5cm)



● Giliga 三叉鉗



● 全口假牙放置盒



● 4 排大棕刷



● KW 彈性床保壓 Flask



● CONCORD 膠切片
(#1310 50'S/ 盒)

● N&V Z4 包埋砂



● 氧化鋁
(60#/80#/100#/120#)



● WM CERA Fina 包埋砂



● 捲式咬合紙切割台



● 捲帶式單面咬合紙



● 全口咬合紙



● 石綿紙



● DECTARUM 現成加強網 (上頷)



● 燒付盤 (Tray 針)



● 離心坩鍋



● Light Pink 彈性床材料
Type II A(3S)



● 山八慢性粉



● 山八臨時牙冠及牙橋樹脂
(A2/A3/LF Pink)
NET 粉 250g/ 液 260ml




● BIOTONE 保麗彈性材料 (軟質)



● BIOTONE 保麗彈性材料 (中硬質)



● 日本高性能玻璃纖維樹脂彈性料 (硬質)



● BIOTONE 義齒床材料 (可修補 / 可添加軟床襯底材料)



● DENSPLY 彈性料 (中硬質)



● 美國法普斯特彈性料 (軟質)



● HYGENIC 3V 速性粉



● HYGENIC 62# 速性粉



● ECL 慢性水



● ECL 速性水



● Kerr Super-Sep



● RUBY TUFF SEP



● SSS 分離劑



● KW 除泡劑



● (Iso8)BEGO 樹脂分離劑



● KW 樹脂分離劑



● 3S 石膏溶解液



● 西班牙 P 砂 快速水



● 西班牙 P 冷蠟



● BEGO 冷蠟



● ivoclar 樹脂分離劑



● 山八樹脂分離劑



● 荷蘭 vertex 樹脂分離劑



● 分離劑



● YAMAHACHI-石膏溶解液



● COE-PAK AUTOMIX-NDS



● COLTENE



● Keystone成型片



● Zhermack-印模粉



● Dual Laminate-E Gasket group



● SY 成型片



● 成型片



● 成型片



● Bego Wirodoubl 52050



● 注入式樹脂
Vertex Casta
Press



● 熱凝樹脂
Vertex Rapig
Simplified



● 自塑樹脂粉
Vertex Self
Curing



● 牙托用樹脂粉
Vertex
Trayplast



● 塑鋼樹脂粉
Implacry



● DIE KEEN 石膏



● Jade Stone
高強度超硬石膏



● Silky Rock
低膨脹係數石膏



● Resin Rock
樹脂石膏



● CAD Stone
全瓷專用超硬石膏



● 捲式咬合紙切割台



● 捲帶式單面咬合紙



● 全口咬合紙



● 石棉紙



● Valplast 濃縮寒天



● Dentaurum
108-600寒天
165-500寒天



● BEGO #52052
翻模寒天



● BEGO #54351
石膏寒天



● Duralay
低收縮樹脂粉



● Mizzy PIP
壓力檢測液



● DeguDent Isolit



● Molloplast B
(永久性)熱凝性矽膠
襯底材



● Kerr Compound
印模用邊緣密封材



● Dc石膏型鏡面仕上劑



● GC FUJI ROCK
超硬石膏



● Palapress
注入式樹脂



● Palasel
光照樹脂上釉液



● paladent20
熱凝樹脂



● NEW ACE膠牙



● 山八塑鋼牙



● FX半塑鋼牙



● Lucitone199樹脂



● REBASEII 假牙再
襯底樹脂



● 助溶劑系列



● Vertex 光照腊



● Sun Dental光照腊



● Plaque Photo 光照腊





K. W. Dental Supply

科 圍 牙 材 行

K.W Dental Supply Company

台中市北屯區軍功路一段350之5號

電話:04-24350996

傳真：04-24350991

統一編號：18373157

e-mail:service@kewei.tw

<http://www.kewei.tw>